

小児から成人までの測定が可能

- 反転表示機能(対面測定/自己測定)や測定後の表示ホールド機能、灌流指標の採用により、より使いやすい仕様です。
- 耐久性を考慮した設計。1mの落下強度、振動試験100回実施済み。
- 省エネ設計で約4800回の測定が可能(連続測定時間:約40時間)。



対面測定表示



個人測定表示

パルスオキシメータ パルスフィット

管理 特価

| コード | 品番 | カラー | 価格(税抜) |
|--------------|-------------|-----------|---------|
| ① 23-7078-00 | BO-650-11B | クレールブルー | ¥44,800 |
| ② 23-7078-01 | BO-650-11G | パーデュアグリーン | ¥44,800 |
| ③ 23-7078-02 | BO-650-11P | プリンセルローズ | ¥44,800 |
| ④ 23-7078-03 | BO-650-11KB | ヴィゴラスブルー | ¥44,800 |
| ⑤ 23-7078-04 | BO-650-11KP | ルージュピンク | ¥44,800 |
| ⑥ 23-7078-05 | BO-650-11KS | ダジリングシルバー | ¥44,800 |

●測定範囲: SpO₂=0~100%、脈拍数=30~240bpm ●測定精度: SpO₂=±2% (70~100%)、脈拍数=±3%または1digitの大きい方 ●サイズ: 58×35×35mm ●重量: 約40g ●電源: 単4乾電池×2コ(付属) ●付属品: ストラップ

※表記の内容は2015年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|--------------------------|---|-------|--|
| ふりがな | | ふりがな | |
| 貴社名 | | ご担当者名 | |
| ふりがな | | | |
| 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個 | | | |
| ご要望 | | | |