

Absorbent Dressing

- 傷口を吸収しゲル化するアルギネート高吸収層付です。
- 薄いレーゼンので吸収力アップ付で、早く濡れにくい特徴が特徴です。
- 固定にフィルムレップングを使用すると、欠損からの汚染も防止できますので、治療期間短縮にも通じています。
- 1枚装葉。



フィルムレップング固定



ソープサン プラス

	エープ	数量	単位	サイズ	単価(税別)
①	22-6330-01	13491	2枚	7.5x10.0cm	+4,500
②	22-6330-01	13491	4枚	10.0x15.0cm	+9,000

*税込価格

高吸

※表紙の内容は2016年1月版の内容のものです。印刷の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			