

UltraSound Gel Wanner

- お湯を入れてエコーゲリーなどのゲルを充填後、蓋部に蓋めます。
- 蓋部に蓋れたフロッツスポンジ素材を使用しています。



## フロッツ ボトルウォーマー

コード	品番	サイズ(内径×外径×高さ)	価格(税別)
品番 24-5464-01	HC-40	φ120×φ60×170mm	¥6,480

※材質：49=プロピレングリッド・ナイロンゲリー・スチールキャップ=ABS

※表紙の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-01987 レッド 1箱			
ご要望			