

- オイルレス圧力ポンプを搭載したスマートな吸引器です。
- ①はエプソム塩の吸引剤を使用。
- ②は2L容量キャニスターにアジスボリックを使用。
- ③のディスプレイには吸引剤が入っているため、視覚的にすぐに判断することができます。



大型吸引器 TAFスマート

吸引剤 容量	吸引剤 種類	特徴
-----------	-----------	----

コード	② 24-3237-00	③ 24-4149-00
標準価格	¥209,000	¥220,000
税別	TAF 300000	TAF 300000*
吸引剤	エプソム塩	アジスボリック
吸引容量	4000ml (2000ml×2) (吸引剤は別)	
吸引速度	20L/min	
吸引器口径	φ20mm	
吸引器長さ	吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm	
吸引器口径	φ20mm	
吸引器長さ	吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm	
電源消費	吸引器消費電力: 100W / 吸引器消費電力: 100W / 吸引器消費電力: 100W	
電源仕様	吸引器電源: AC100V 50/60Hz	
吸引器口径	吸引器口径: φ20mm / 吸引器口径: φ20mm / 吸引器口径: φ20mm	

オプション

コード	② 24-8364-00	③ 24-8364-01	③ 24-8986-02
標準価格	¥7,500	¥9,500	¥4,000
税別	TAF 300000	TAF 300000	TAF 300000
吸引剤	アジスボリック		
吸引容量	4000ml (2000ml×2) (吸引剤は別)		
吸引速度	20L/min		
吸引器口径	φ20mm		
吸引器長さ	吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm		
吸引器口径	φ20mm		
吸引器長さ	吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm / 吸引器長さ: 400mm		
電源消費	吸引器消費電力: 100W / 吸引器消費電力: 100W / 吸引器消費電力: 100W		
電源仕様	吸引器電源: AC100V 50/60Hz		
吸引器口径	吸引器口径: φ20mm / 吸引器口径: φ20mm / 吸引器口径: φ20mm		

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒	電話番号	
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			