

温熱用エスパック (ホットパック) を安全かつ省電力で適温に加熱。

# パックウォーマー

設定時刻に加温完了の簡単操作。

使用開始設定時刻に加温が完了。

使用したい時にいつも適温を保ち、使いやすさも向上しました。

デジタル式週間タイマーを標準装備。\*CL-15を除く

曜日ごとの使用時間に合わせた加温設定が可能です。

使いやすさを配慮したデザイン。



## パックウォーマー比較表

	CL-35	CL-25	CL-15
使用水量	約96L	約66L	約44L
タイマー設定	加温完了時		加温開始時
デジタル式週間タイマー	○	○	○
空焚防止装置	○	○	○
漏電ブレーカー	○	○	○
ヒーターランプ	○	○	○
水不足ランプ	○	○	×
高温ランプ	○	○	×

## パックウォーマー

送料 G

CL-35 (届出番号2782X00053000003) (一般) (非特電GB) **¥850,000**

寸法 外形/680(W)×540(D)×800(H)mm  
槽内/600(W)×450(D)×410(H)mm

質量 約50kg

材質 槽内/SUS316、カバー/SUS304

温度設定 60~95℃

使用水量 約96L

電源 AC100V(50/60Hz)

電源入力 1.3kVA

付属品 仕切りカゴ(1個)、引掛金具(1本)

### エスパック収納量

型式	収納量
CLS-11	14枚
CLS-12	28枚
CLS-13	56枚

### ホットパック-mie収納量

型式	収納量
H-1	42枚
H-2	21枚
H-3	14枚

## パックウォーマー

送料 G

CL-25 (届出番号2782X00053000002) (一般) (非特電GB) **¥700,000**

寸法 外形/560(W)×480(D)×800(H)mm  
槽内/480(W)×390(D)×410(H)mm

質量 約42kg

材質 槽内/SUS316、カバー/SUS304

温度設定 60~95℃

使用水量 約66L

電源 AC100V(50/60Hz)

電源入力 1.3kVA

付属品 仕切りカゴ(1個)、引掛金具(1本)

### エスパック収納量

型式	収納量
CLS-11	6枚
CLS-12	18枚
CLS-13	36枚

### ホットパック-mie収納量

型式	収納量
H-1	30枚
H-2	12枚
H-3	6枚

## パックウォーマー

送料 G

CL-15 (届出番号1382X00081000002) (一般) (非特電GB) **¥550,000**

コンパクトなデザインなので設置場所を選びません。

サーモスタット、空焚防止装置、漏電ブレーカー、加温表示ランプ搭載で安全面に配慮。

寸法 外形/510(W)×410(D)×860(H)mm  
槽内/391(W)×321(D)×339(H)mm

質量 約32kg

材質 槽内/SUS316、カバー/SUS304

温度設定 80℃

使用水量 約44L

電源 AC100V(50/60Hz) 15A

電源入力 1.0kVA(50/60Hz)

電力 950W(50/60Hz)

付属品 仕切りカゴ(1個)、パック取り出しフック(2個)

### エスパック収納量

型式	収納量
CLS-11	5枚
CLS-12	10枚
CLS-13	20枚

### ホットパック-mie収納量

型式	収納量
H-1	15枚
H-2	10枚
H-3	5枚

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生・防災

入浴装置

電気療法

温冷療法

牽引療法

その他の物理療法機器